



Mobiele hardheidsmeter alphaDUR mini II (zonder sonde)¹



Bestelgegevens

Bestelnummer	495051 1
GTIN	2050002078611
Artikelklasse	49G

Omschrijving

Uitvoering:

De **alphaDUR mini II** is een mobiele UCI-hardheidsmeter voor metingen overeenkomstig DIN 50159-1, ASTM A 1038 en VDI/VDE richtlijn 2616. Meetbereik 10 tot 3000 HV, kleurendisplay met hoge resolutie, opslag van 50 materiaalkalibraties en >1000000 meetgegevens. Omrekenen in HRC, HRB, HB en trekvastheid. Statistische functies en ingebouwde lithium-ion-accu met een bedrijfsduur van 10 h. Meting vindt plaats met sonde nr. 495043 – apart te bestellen.

Levering:

Basisapparaat met ingebouwde accu, sondekabel, lader met USB-kabel, transportkoffer en gebruiksaanwijzing op USB-stick (zonder sonde).

Technische beschrijving

Hoogte	23 mm
Gewicht	430 g
Breedte	84 mm
Lengte	154 mm
Voeding	Lithium-ionen

