

3M**Oorkappen, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™WS™LiteCom PRO III, Type: PRO3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Artikelklasse	04A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geluidsniveau-afhankelijke hoogrendement-gehoorbescherming met geïntegreerd, voorgeprogrammeerd analoog- en digitaal draadloos systeem. 16 kanalen (analoog-PMR), 16 kanalen (digitaal-PMR). De Bluetooth® multipoint-functionaliteit maakt naadloze verbinding met mobiele telefoons mogelijk, zodat zonder onderbreking van het werk telefoongesprekken kunnen worden aangenomen, gevoerd en beëindigd. De **lawaaionderdrukkende en waterdichte spraakmicrofoon** biedt spraakgestuurde overbrenging (VOX) voor spraak in lawaaiige omgevingen. De headset beschikt over een **oplaadbare** lithium-ion-batterij. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Toepassing:

Voor de communicatie in veeleisende omgevingen met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Levering:

Inclusief accu, lader, extra hygiëne-kit en microfoonbescherming.

Opmerking:

Hygiënesets onder nr. 097767 gr. HY83

Technische beschrijving

Bedrijfsduur	11 h
Gewicht	490 g
Energievoorziening	Netvoeding
SNR-waarde (dempingswaarde)	33 dB(A)
Norm	EN 352-4
Norm	EN 352-6
Producttype	Oorkappen