

Garant**SOGX 050204, HB6535, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234032 ST900
GTIN	4045197697646
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Voeding f: 0,05 - 0,1 mm/omw.

Technische beschrijving

Type	ST900
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204
Soort	HB6535
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,1 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		