

Garant**Universele pijpsnijder, voor Ø tot: 54mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	818130 54
GTIN	4067263125129
Artikelklasse	81C

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem robuuste constructie voor zeer hoge belasting. Zuivere en betrouwbare snede door 4 op een rij geplaatste geleidingsrollen. Basisdeel van spuitgietaluminium. Snelle spindelverstelling door ratelprincipe en terugtrekveer. Met reservesnijwieltjes nr. 818110.

Voordeel:

Lange standtijden door snijwiel met **TiN-coating**. Kracht- en tijdbesparend werken dankzij:

- **Ergonomische handgreep**
- **lichte constructie**
- **Naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel**
- **Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.**

Toepassing:

Multifunctioneel: voor het doorsnijden van VA-, aluminium, messing- en koperen pijpen.

Reservedeel:

Reservesnijwieltjes nr. 818110.

Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	6 - 54 mm
Gewicht	720 g
Snijwieltje Ø	19 mm
Snijwieltje boring	4,85 mm
Lengte	220 - 280 mm

Snijwieltje breedte	6,2 mm
Hoogte	40 mm
Breedte	85 mm
Aantal geleidingsrollen	4
Aantal snijwieltjes	1
geschikt voor pijpmateriaal	VA
geschikt voor pijpmateriaal	Aluminium
geschikt voor pijpmateriaal	Messing
geschikt voor pijpmateriaal	Koper
met ratelfunctie	nee
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Schijfje buissnijder ref.E1240	818110
Pen voor wieltje	819630
Geleidingsrollen-assortiment met naaldlager16-delig	818035