

**Garant****Gereedschapsassortiment 150-delig, Type: 692230****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 685000 692230 |
| GTIN          | 4067263125662 |
| Artikelklasse | 61H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige **GreenPlus** gereedschapstas van textiel, uitgerust met praktisch professioneel gereedschap als begeleider bij uw dagelijkse werkzaamheden.

**Levering:**

Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang met kogelkop, 9-delig: 1 St. nr. 627132 gr. 9  
Tangenassortiment, 4-delig: 1 St. nr. 700001 gr. 4  
Sleuteltang: 1 St. nr. 813501 gr. 180  
Schuifmaat: 1 St. nr. 410100 gr. 150  
Rolbandmaat 3 m: 1 St. nr. 461900 gr. 3  
Kunststof duimstok 2 m: 1 St. nr. 466200 gr. 2  
Cuttermes: 1 St. nr. 845020  
Combischaar met tweecomponenten-handvat, recht: 1 St. nr. 763030 gr. 205  
Bithouderschroevendraaier: 1 St. nr. 676602 gr. 30  
Bithouderratel: 1 St. nr. 676690 gr. 1/4  
Bitassortiment, 61-delig: 1 St. nr. 676040  
Schroevendraaier-assortiment sleuf en Phillips: 1 St. nr. 666956 gr. 4/2  
Dopsleutelassortiment 1/4 inch, 41-delig: 1 St. nr. 630325 gr. SD  
Roltas van textiel voor steeksleutels: 1 St. nr. 614835 gr. 10  
Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Universele afbramers: 1 st. nr. 839901 gr. S10  
 Handafbramer: 1 St. nr. 150400 gr. 12,4  
 Bankhamer: 1 St. nr. 750110 gr. 300  
 Universele HM-borensset, 7-delig: 1 St. nr. 787078 gr. 7  
 Hoofdlamp (HOLEX): 1 St. nr. 081493 gr. 300  
 Veiligheidsbril: 1 st. nr. 096200 gr. CLEAR  
 Opgeborgen in: 1 St. nr. 692230 gr. 1

**Opmerking:****Gereedschap separaat geleverd.****Technische beschrijving**

|              |  |
|--------------|--|
| Aantal delen | 150  |
| Bitsoort     | Sleufschroevendraaier                            |
| Bitsoort     | Sleufschroevendraaier                            |
| Bitsoort     | Pozidriv-schroevendraaier                        |
| Bitsoort     | Dop voor binnenzeskantbouten                     |
| Bitsoort     | 6-kant-dopsleutel                                |
| Bitsoort     | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven            |
| Bitsoort     | Tri-Wing-schroevendraaier                        |
| Bitsoort     | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring |
| Producttype  | Gereedschapsassortiment                          |

**Accessoires**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Led-hoofdlamp met accu Type 300    | 081493 300   |
| Comfort-veiligheidsbril Tint CLEAR | 096200 CLEAR |
| Handafbramer90° Buiten-Ø 12,4 mm   | 150400 12,4  |
| Schuifmaten Meetbereik 150 mm      | 410100 150   |
| Rolbandmaat Lengte 3 m             | 461900 3     |
| Kunststof duimstok Lengte 2 m      | 466200 2     |

|   |              |
|---|--------------|
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm  | 610600 10X11 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm  | 610600 12X13 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm  | 610600 14X15 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 17X19 mm  | 610600 17X19 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm  | 610600 18X19 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm  | 610600 20X22 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 22X24 mm  | 610600 22X24 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm  | 610600 8X9   |
| Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9                    | 627132 9     |
| Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant41-delig Type SD   | 630325 SD    |
| Assortiment werkplaatsschroevendraaiers, 6-deligvoor sleuf en Phillips Aantal schroevendraaiers 4/2 | 666956 4/2   |
| Bit-assortiment61-delig   | 676040       |
| Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bitsmet magneet Meslengte 30 mm                                | 676602 30    |
| Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 Type 1/4  | 676690 1/4   |
| Textiel gereedschaptas Type 1   | 692230 1     |
| Assortiment tangen met beklede grepen4-delig Aantal tangen 4  | 700001 4     |
| Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g   | 750110 300   |
| Combischaar met tweecomponenten-greeprecht, verstelbare openingshoek Totale lengte 205 mm           | 763030 205   |
| Universele HM-borensset Aantal boren 7  | 787078 7     |
| Sleuteltang Totale lengte 180 mm  | 813501 180   |
| Afbramer -/ schraper Type S10   | 839901 S10   |
| Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm  | 845020       |