

Garant**Gereedschapsassortiment 150-delig, Type: 692210****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 685000 692210 |
| GTIN | 4067263125655 |
| Artikelklasse | 61H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige **GreenPlus** gereedschapstas van textiel, uitgerust met praktisch professioneel gereedschap als begeleider bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang met kogelkop, 9-delig: 1 St. nr. 627132 gr. 9
Tangenassortiment, 4-delig: 1 St. nr. 700001 gr. 4
Sleuteltang: 1 St. nr. 813501 gr. 180
Schuifmaat: 1 St. nr. 410100 gr. 150
Rolbandmaat 3 m: 1 St. nr. 461900 gr. 3
Kunststof duimstok 2 m: 1 St. nr. 466200 gr. 2
Cuttermes: 1 St. nr. 845020
Combischaar met tweecomponenten-handvat, recht: 1 St. nr. 763030 gr. 205
Bithouderschroevendraaier: 1 St. nr. 676602 gr. 30
Bithouderratel: 1 St. nr. 676690 gr. 1/4
Bitassortiment, 61-delig: 1 St. nr. 676040
Schroevendraaier-assortiment sleuf en Phillips: 1 St. nr. 666956 gr. 4/2
Dopsleutelassortiment 1/4 inch, 41-delig: 1 St. nr. 630325 gr. SD
Roltas van textiel voor steeksleutels: 1 St. nr. 614835 gr. 10
Steeksleutel: Resp. 1 st. nr. 610600 gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Universele afbramers: 1 st. nr. 839901 gr. S10
 Handafbramer: 1 St. nr. 150400 gr. 12,4
 Bankhamer: 1 St. nr. 750110 gr. 300
 Universele HM-borensset, 7-delig: 1 St. nr. 787078 gr. 7
 Hoofdlamp (HOLEX): 1 St. nr. 081493 gr. 300
 Veiligheidsbril: 1 st. nr. 096200 gr. CLEAR
 Opgeborgen in: 1 st. nr. 692210 gr. 1

Opmerking:**Gereedschap separaat geleverd.****Technische beschrijving**

| | |
|--------------|--|
| Aantal delen | 150 |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier |
| Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten |
| Bitsoort | 6-kant-dopsleutel |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Bitsoort | Tri-Wing-schroevendraaier |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring |
| Producttype | Gereedschapsassortiment |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Led-hoofdlamp met accu Type 300 | 081493 300 |
| Comfort-veiligheidsbril Tint CLEAR | 096200 CLEAR |
| Handafbramer90° Buiten-Ø 12,4 mm | 150400 12,4 |
| Schuifmaten Meetbereik 150 mm | 410100 150 |
| Rolbandmaat Lengte 3 m | 461900 3 |
| Kunststof duimstok Lengte 2 m | 466200 2 |

| | |
|---|--------------|
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm | 610600 10X11 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm | 610600 12X13 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm | 610600 14X15 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 17X19 mm | 610600 17X19 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm | 610600 18X19 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm | 610600 20X22 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 22X24 mm | 610600 22X24 |
| Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm | 610600 8X9 |
| Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchromd Aantal sleutels 9 | 627132 9 |
| Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant41-delig Type SD | 630325 SD |
| Assortiment werkplaatsschroevendraaiers, 6-deligvoor sleuf en Phillips Aantal schroevendraaiers 4/2 | 666956 4/2 |
| Bit-assortiment61-delig | 676040 |
| Schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bitsmet magneet Meslengte 30 mm | 676602 30 |
| Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 Type 1/4 | 676690 1/4 |
| Rugzak v. gereedschappen Type 1 | 692210 1 |
| Assortiment tangen met beklede grepen4-delig Aantal tangen 4 | 700001 4 |
| Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g | 750110 300 |
| Combischaar met tweecomponenten-greeprecht, verstelbare openingshoek Totale lengte 205 mm | 763030 205 |
| Universele HM-borensset Aantal boren 7 | 787078 7 |
| Sleuteltang Totale lengte 180 mm | 813501 180 |
| Afbramer -/ schraper Type S10 | 839901 S10 |
| Mes regelbaar vr.isolementen TMmet 3 lemmeten, 18 mm | 845020 |