

Spiebaankaliber, Type: G



Bestelgegevens

Bestelnummer	484409 G
GTIN	2050002077683
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtagevermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484409 gr. **15,8 M6** of tolerantiewaarde, bijv. 484409 gr. **41,04 +0,01/-0,02**.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling **tolerantieveldpositie (A – ZC)** en basistolerantiegraad (7 – 13) of tolerantiewaarde opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 6 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12

Kwaliteit	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Nominale maat	26 - 30 mm
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber