

**Garant****SOGX 070306, HB6530, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	234054 ST1400
GTIN	4045197697738
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Advies:**

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

**Opmerking:**

Niet als binnensnijkant gebruiken (absoluut noodzakelijk voor binnensnijkant = snijmateriaalsoort HB630).

Voeding f: 0,08 - 0,14 mm/omw.

## Technische beschrijving

Type	ST1400
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 070306
Soort	HB6530
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,08 - 0,14 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
nat maximaal	geschikt		