

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Koplengte L ₁	20 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
ISO-code houder	SSSCR/L 1616H09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 12
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 12	269005 12
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500