

Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄ neutrale houders	6 mm
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	6 mm
Plaatafmeting	9 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Totale lengte L neutrale houders	80 mm
ISO-code houder	SSDCN 1212F09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 12
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Onderlegplaat Type 12

269005 12

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500