

**Accu-decoupeerzaag, Type: 71360561****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging. Accu-decoupeerzaag, voor metaal en hout. Optimale controle dankzij het smalle staafhandvat voor nauwkeurige snedes. Toerental en pendelslag zijn instelbaar.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073808 - 073840.

Technische beschrijving

Gewicht	2,1 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale zaagdikte staal	12 mm
Verstekverstelling	ja
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja
Bijzonderheid	geringe greepomvang
Pendelslag	4-voudig

Uitvoering	Staafvorm
Maximale zaagdikte hout	150 mm
Fabrikantnummer	F-IRON Jig 26 AS
Maximale vibratie volgens EN	8,1 m/s ²
Aantal pendelbewegingen	700 - 3000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Zaag