

**Accucirkelzaag, Type: 71360461****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Artikelklasse	03F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Compacte accu-metaalhandcirkelzaag** voor snel en nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen met een snijdiepte tot 57 mm.

- **Handmatige toerentalinstelling.**
- **Grote opvangbak voor spanen.**
- **Dodemansschakelaar, herstartbeveiliging en temperatuuruitschakeling.**

**Levering:**

Inclusief handcirkelzaagblad, opvangbak voor spanen en L-BOXX. Zonder accu en lader.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.  
Geschikte startersets vindt u onder nr. 073863 - 073867.

**Technische beschrijving**

Gewicht	3,05 kg
Maximale snijdiepte 90°	57 mm
Zaagblad-Ø	150 mm
Maximaal toerental	2800 min <sup>-1</sup>
Accuspanning	18 V

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Uitvoering	Metaalcirkelzaag
Fabrikantnummer	F-IRONCut57AS
Zaagblad-boring-Ø	20 mm
Producttype	Zaag