

**Accucirkelzaag, Type: M12FCS442****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 078207 M12FCS442 |
| GTIN | 4058546483609 |
| Artikelklasse | 03L |

Omschrijving**Uitvoering:**

M12 FUEL™-accu-cirkelzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor.

- **Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert houdbaarheid.**
- **De geïntegreerde stofblazer houdt de snijlijn vrij.**
- **Led-verlichting verlicht de snijlijn voor een beter zicht.**

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Gewicht | 7,8 kg |
| Uitvoering | Handcirkelzaag |
| Maximale snijdiepte 90° | 44 mm |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Fabrikantnummer | M12 FCS442 502X |
| Accutype | Lithium-ion |
| Zaagblad-boring-Ø | 20 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Accucapaciteit | 5 Ah |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s ² |
| Maximaal toerental | 3600 min ⁻¹ |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V |
| Zaagblad-Ø | 140 mm |
| Accuspanning | 12 V |
| Producttype | Zaag |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12 | 073815 MB12 |
| Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12 | 073829 MB12 |
| Acculader Type M1218C | 073840 M1218C |
| Acculader Type M1218FC | 073840 M1218FC |
| Acculader Type M1218SC | 073840 M1218SC |