

Garant UNILINE

**ESD-CLEANING Wall verrijdbaar, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972890 M
GTIN	4067263126126
Artikelklasse	9GD

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden  $9 \times 9$  mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en easyFix-haken en -houders. Stevige bodemplaat maakt eenvoudig opstellen en verschuiven. **Elektrisch geleidende wielen** met 4 zwenkwielen -  $\varnothing$  125 mm, 2 met rem.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**Levering:**

ESD UNI Wall verrijdbaar; ESD easyBin-verzamelbak nr. 972910 gr. 25; ESD open magazijnbak nr. 972321 gr. AB1 met easyFix-bakhouder; easyFix-gereedschapshouder 90°, 100 mm lang; easyFix-gereedschapshouder dubbel 45°, 100 mm lang; easyFix-flessen-/blikjeshouder met binnen- $\varnothing$  90 mm.

**Kleur:**Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating. Niet configureerbaar.****Technische beschrijving**

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
--------------------------------------	---

Wiel-Ø	125 mm
Diepte	750 mm
Hoogte	2067 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Gewicht	69 kg
Nuttige breedte	600 mm
Breedte	600 mm
Belastbaarheid	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Reinigingsstation

---

## Accessoires

Open ESD magazijnbakken Type AB1	972321 AB1
ESD easyBin-verzamelbak Volume 25 l	972910 25