

Garant GRIDLINE

ESD-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/Model: 1000/6A



Bestelgegevens

Bestelnummer	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. **Inclusief ESD-aardingskabel.**

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24

niet ESD-geleidende componenten	Alle kunststof delen
Lades nuttige breedte in G	26
Lades nuttige breedte	650 mm
Breedte	750 mm
Gewicht	141 kg
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Aantal lades	6
ESD-aardingskabel inclusief	ja
ESD-uitrusting	ja
Hoogte	1000 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------