

Garant GRIDLINE

ESD-montagewagen voor lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 685/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde **geleidende** bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Voor uitrusting met lades 26×24G nr. 972455.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Aarding gebeurt via wielen.**

Technische beschrijving

Hoogte	685 mm
Aarding	Aarding via wielen
Behuizing boven open	nee
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2

Nuttige hoogte	400 mm
Wiel-Ø	125 mm
ESD-uitrusting	ja
Maximale belastbaarheid	600 kg
Diepte	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
met afrolrand	ja
niet ESD-geleidende componenten	Alle kunststof delen
Breedte	750 mm
Gewicht	55 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	400 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------