

Garant GRIDLINE

**ESD-lade 50 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972453 50
GTIN	4067263126287
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttige breedte in G	26
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige diepte in G	24
Gewicht	11 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige hoogte	25 mm
Nuttige diepte	600 mm
Fronthoogte	50 mm

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade