

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 26×24G, Hoogte: 700mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972450 700
GTIN	4067263126270
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, **ESD-geleidend** conform DIN EN 61340-5-1, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Zie voor geschikte lades nr. 972453.

**Inclusief ESD-aardingskabel.**

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

**Technische beschrijving**

Diepte	700 mm
Breedte	750 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
ESD-uitrusting	ja

ESD-aardingskabel inclusief	ja
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Breedte in G	30
Gewicht	35 kg
Diepte in G	28
Hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	4000 kg
niet ESD-geleidende componenten	Alle kunststof delen
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------