

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 26×24G, Hoogte: 1500mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972450 1500 |
| GTIN | 4067263126256 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, **ESD-geleidend** conform DIN EN 61340-5-1, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Zie voor geschikte lades nr. 972453.

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

Technische beschrijving

| | |
|--|---------|
| Hoogte | 1500 mm |
| Diepte in G | 28 |
| ESD-aardingskabel inclusief | ja |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Aarding | Aardingsaansluiting aan behuizing |
| Diepte | 700 mm |
| niet ESD-geleidende componenten | Alle kunststof delen |
| Maximale belastbaarheid | 4000 kg |
| Gewicht | 57 kg |
| ESD-uitrusting | ja |
| Breedte | 750 mm |
| Breedte in G | 30 |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G |
| Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Slotplaat voor GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
|-----------------------------------|-------------|