

Garant GRIDLINE

**ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling 50 kg, 26x24G, fronthoogte lade: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972455 75
GTIN	4067263126355
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

met individuele ladeontgrendeling	ja
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige breedte	650 mm
Gewicht	12 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte in G	26
Nuttige diepte in G	24

Nuttige hoogte	50 mm
Fronthoogte	75 mm
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade