

Garant GRIDLINE

ESD-lade 50 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972453 150
GTIN	4067263126324
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	17 kg
Nuttige diepte in G	24
Fronthoogte	150 mm
Nuttige breedte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige diepte	600 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg

Nuttige breedte	650 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade