

Garant GRIDLINE

ESD-lade 50 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 200mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972453 200 |
| GTIN | 4067263126331 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------|
| Nuttige breedte in G | 26 |
| Nuttige breedte | 650 mm |
| Nuttige diepte | 600 mm |
| Nuttige hoogte | 175 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 |
| Toepassingsgebied | Gereedschapskast |
| Gewicht | 18 kg |
| Nuttige diepte in G | 24 |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg |

| | |
|--|---------|
| Fronthoogte | 200 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G |
| Producttype | Lade |