

Garant GRIDLINE

**ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 50
GTIN	4067263126409
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige breedte	900 mm
Gewicht	14 kg
met individuele ladeontgrendeling	nee
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Fronthoogte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24

Nuttige hoogte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade