

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 36×24G, Hoogte: 1250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972470 1250
GTIN	4067263126515
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast ESD-geleidend in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Geschikte lades onder nr. 972473.

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte	1150 mm
Aantal deuren	0
Diepte	700 mm

ESD-aardingskabel inclusief	ja
Nuttige hoogte voor lades	1150 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte in G	28
Hoogte	1250 mm
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Maximale belastbaarheid	4000 kg
ESD-uitrusting	ja
Breedte in G	40
Breedte	1000 mm
Gewicht	58 kg
Aantal lades	0
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------