

Garant GRIDLINE

**ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 300
GTIN	4067263126478
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:****100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.**Technische beschrijving**

Nuttige breedte	900 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte in G	24
Gewicht	26 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24

Nuttige diepte	600 mm
Nuttige hoogte	275 mm
Fronthoogte	300 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade