

Garant GRIDLINE

**ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 36×24G, Hoogte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972470 900
GTIN	4067263126492
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast ESD-geleidend in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Geschikte lades onder nr. 972473.

**Inclusief ESD-aardingskabel.**

**Kleur:**

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

**Opmerking:**

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

**Technische beschrijving**

ESD-aardingskabel inclusief	ja
Diepte	700 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal deuren	0
Aantal lades	0

Gewicht	48 kg
Breedte in G	40
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Diepte in G	28
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Maximale belastbaarheid	4000 kg
ESD-uitrusting	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Breedte	1000 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------