

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 250mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 250
GTIN	4067263126461
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige breedte	900 mm
Fronthoogte	250 mm
Gewicht	24 kg
Nuttige diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige breedte in G	36
met individuele ladeontgrendeling	nee
Toepassingsgebied	Gereedschapskast

Nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte	225 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade