

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades, 36×24G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972470 800
GTIN	4067263126485
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast ESD-geleidend in 40×28G, geschikt voor lades 36×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Geschikte lades onder nr. 972473.

Inclusief ESD-aardingskabel.**Kleur:**

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let bij het plaatsen van lades in de behuizing voor de gereedschapskast op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	700 mm
Diepte	700 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Breedte in G	40
Hoogte	800 mm
Aantal lades	0
ESD-aardingskabel inclusief	ja
Aarding	Aardingsaansluiting aan behuizing
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Gewicht	45 kg

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte	1000 mm
Diepte in G	28
ESD-uitrusting	ja
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------