

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	16 mm
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	8 mm
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SSDCN 1616H09
Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	9 mm
Onderlegplaat	269005 12
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 12	269005 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500