

Garant GRIDLINE

ESD-gereedschapskast compleet met lades 50 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 900/6A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.**
- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**

Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	600 mm
----------------------	--------

Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte in G	36
Diepte	700 mm
Breedte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Hoogte	900 mm
Gewicht	151 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	36×24G
Producttype	Gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
ESD-behuizing voor gereedschapskast, voor lades Hoogte 900 mm	972470 900
ESD-lade fronthoogte lade 150 mm	972473 150
ESD-lade fronthoogte lade 200 mm	972473 200
ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972473 75