

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	SSSCR/L 2020K09
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Koplengte L ₁	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 12
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 12

269005 12

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500