

## HM-hamerborensset, Aantal boren: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	789021 7
GTIN	4058546414832
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **2-Snijder. De 3 speciale Power Breaker-tanden van de MS2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor lange standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de klopende energie direct aan de boorpunt afgegeven.**

In PACKOUT compatibele kunststof cassette.

#### Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

#### Inhoud:

Hamerboor nr. 789000: resp. 1 st. gr. 5; 6 lengte 110 mm; gr. 5,5; 6; 8; 10; 12 lengte 160 mm

### Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus

Producttype

Steenboor

---

**Accessoires**

HM-hamerboor SDS-plus Øxtotale lengte 6X110 mm

789000 6X110

HM-hamerboor SDS-plus Øxtotale lengte 12X160 mm

789000 12X160