



HM-hamerborensset 'MX4', Aantal boren: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	789062 5
GTIN	4058546521660
Artikelklasse	76G

Omschrijving

Uitvoering:

boorpunt met vierkante doorsnede. Verhoogde boorsnelheid door punt met 4 snijkanten. Dubbele levensduur t.o.v. boorpunten met 2 snijkanten. Ontwerp met groot volume en 4 spiralen. TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt:

nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid.

PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers.

In PACKOUT compatibele kunststof cassette.

Toepassing:

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk – met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. **Ontwerp** met 4 spiralen voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Inhoud:

Hamerboor nr. 789050: Resp. 1 st.

Gr. 5; 6 lengte 115 mm;

Gr. 6; 8; 10 lengte 165 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	5
Verpakking	Kunststof cassette
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor