


Garant**Afsteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273298 8
GTIN	4067263126829
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Coating	ongecoat
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,19 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Steekbreedte w	8 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	N
Snedecondities	continu
Soort	HU9310
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal

Producttype

Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		