

Garant**Afsteekplaat neutraal, HU9215, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273296 8
GTIN	4067263126706
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Toepassing:**

Voor afsteekzwaarden nr. 273551 – 273558.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	8 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,19 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	K
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HU9215
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P

Gegevensblad

Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		