



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, Ø DC m7: 17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235500 17
GTIN	4047109047129
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.

- Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
- Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

- Niet-roterend en roterend te gebruiken.
- Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
- Voor boringen met tolerantie $\pm 0,2$ mm.

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Afkoppellengte L_A : 58 mm

Schacht-Ø D_s : 20 mm

Schachtlengte L_s : 50 mm

ISO-code wisselplaat: SOEX 050204 13-..

Wisselplaatschroevenset: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOEX 050204 13-..

Nuttige lengte L ₁	34 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Schacht-Ø D _s	20 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	17
Totale lengte L	108 mm
Afkoppellengte L _A	58 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, schacht E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6