

HOLEX

Gereedschapswagen inclusief gereedschapsassortiment voor elektriciens 111-delig voor 6 lades, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	689505 1
GTIN	4067263129509
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte gereedschapswagen met 7 lades. De lades zijn uitgerust met een **111-delig HOLEX elektro-assortiment**, bestaande uit de volgende samenstelling: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 3/8 inch en 1/2 inch, schroevendraaiers, aanvullende artikelen en gereedschappen voor het strippen, snijden en krimpen. Het gereedschap van de bovenste **5 lades** bevindt zich in exact passende, tweekleurige PE-hardschuiminlays, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapswagen heeft. De 2 overige lades kunnen individueel worden uitgerust.

Levering:

Gereedschapswagen, volledig uittrekbaar, met 7 lades: 1× Nr. 914705 gr. 7
Meetmiddelen en accessoires - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 1 hardschuiminlay
1× nr. 085154 gr. B permanente marker Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 gr. CLEAR comfort-veiligheidsbril
1× nr. 410200 gr. 150 schuifmaat, nonius 1/20
1× nr. 452600 gr. 150X100 winkelhaak met aanslag, nauwkeurigheid 2
1× nr. 458800 gr. HM rechte hardmetalen afschrijfnaald
1× nr. 461805 gr. 300 stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd met schaalverdeling aan de achterzijde
1× nr. 462014 gr. 3 rolbandmaat mm/inch aflezing
1× nr. 466200 gr. 2 kunststof duimstok
1× nr. 467475 gr. 250 schakelkast-waterpas met magneet
1× nr. 844525, gr.1F kabelmes met kunststof handvat, opvouwbaar
1× nr. 845010 gr. 10 afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience'

1× nr. 845039 gr. 160 universeel mes met spuitgietzink-handvat voor 18 mm messen
 Schroefsleutelassortiment - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 2 hardschuiminlay
 1× nr. 613333 gr. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 steeksleutel, enkel, volledig geïsoleerd
 1× nr. 614833 gr. 10; 11; 13; 14; 19; 24 ringratelsleutel, volledig geïsoleerd
 1× nr. 618203 gr. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 ringsleutel, enkel, volledig geïsoleerd
 1× nr. 814006 gr. 200 verstelbare moersleutel, VDE-geïsoleerd
 Doppenset 1/8 en 1/2 inch - 35-delig: 1× nr. 689506 gr. 3 hardschuiminlay
 1× nr. 637681 gr. 3/8 ratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper, volledig geïsoleerd
 1× nr. 637683 gr. 3/8 dwarsgreep, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 637685 gr. 125 verlengstuk, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 637687 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kant-dop, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 637689 gr. 5; 6; 8 dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 643801 gr. 1/2 ratel omschakelbaar, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 643803 gr. 1/2 dwarsgreep, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 643805 gr. 125 verlengstuk, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 643807 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kant-dop, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
 1× nr. 643809 gr. 5; 6; 8; 10 dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
 Schroevendraaier-assortiment - 21-delig: 1× nr. 689506 gr. 4 hardschuiminlay
 1× nr. 625780 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd
 1× nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektro-schroevendraaier voor sleuf, volledig geïsoleerd
 1× nr. 665050 gr. 3 eenpolige fasentester
 1× nr. 668631 gr. 0; 1; 2; 3; 4 elektro-schroevendraaier voor Phillips, volledig geïsoleerd
 Aanvullend artikel - 2-delig: 1× nr. 081670 gr. 500 magneethouder flexibel
 1× nr. 473320 gr. 9917 multimeter
 1× nr. WM0002 gr. E speelkaarten Schafkopf (kaartspel)

Opmerking:

Gereedschap separaat geleverd. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689505 gr. 1 is alleen binnen de EU mogelijk.

Technische beschrijving

Aantal lades	6
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
---------------------------------------	--------------

Magneethouder flexibel Magneettrekkracht 500 g	081670 500
Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Comfort-veiligheidsbril Tint CLEAR	096845 CLEAR
Schuifmaat Nonius 1/20 Meetbereik 150 mm	410200 150
Pen kras, lengte: +-165mm Type HM	458800 HM
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrijgematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm	461805 300
Rolbandmaat mm/inch-aflezing Bandlengte 3 m	462014 3
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Schakelkastwaterpasmet magneet Lengte 250 mm	467475 250
Multimeter Apparaatype 9917	473320 9917
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	613333 10
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm	613333 11
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	613333 13
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm	613333 14
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17 mm	613333 17
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm	613333 19
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 24 mm	613333 24
Steeksleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	613333 8
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	614833 10
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm	614833 11
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	614833 13
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm	614833 14
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm	614833 19
Ratelringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 24 mm	614833 24
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	618203 10

Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	618203 13
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm	618203 14
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17 mm	618203 17
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm	618203 19
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 24 mm	618203 24
Ringsleutel, enkelvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	618203 8
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX10	625780 TX10
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX15	625780 TX15
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX20	625780 TX20
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX25	625780 TX25
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX30	625780 TX30
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX8	625780 TX8
Elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd Torx®-profiel TX9	625780 TX9
Ratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerpvolledig geïsoleerd Type 3/8	637681 3/8
Dwarsgreep, 3/8 inch volledig geïsoleerd Type 3/8	637683 3/8
Verlengstuk, 3/8 inch volledig geïsoleerd Totale lengte 125 mm	637685 125
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	637687 10
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm	637687 11
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 12 mm	637687 12
6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	637687 13
	637687 14

6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm	
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 15 mm	637687 15
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 16 mm	637687 16
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17 mm	637687 17
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 18 mm	637687 18
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm	637687 19
6-kant dop, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 8 mm	637687 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Zeskant 5 mm	637689 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Zeskant 6 mm	637689 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inchvolledig geïsoleerd Zeskant 8 mm	637689 8
Ratel omschakelbaar, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Type 1/2	643801 1/2
Dwarsgreep, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Type 1/2	643803 1/2
Verlengstuk, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Totale lengte 125 mm	643805 125
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 10 mm	643807 10
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 11 mm	643807 11
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 12 mm	643807 12
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 13 mm	643807 13
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 14 mm	643807 14
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 16 mm	643807 16

6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 17 mm	643807 17
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 18 mm	643807 18
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 19 mm	643807 19
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 22 mm	643807 22
6-kant dop, 1/2 inchvolledig geïsoleerd Sleutelwijdte 24 mm	643807 24
Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inchvolledig geïsoleerd Zeskant 10 mm	643809 10
Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inchvolledig geïsoleerd Zeskant 5 mm	643809 5
Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inchvolledig geïsoleerd Zeskant 6 mm	643809 6
Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inchvolledig geïsoleerd Zeskant 8 mm	643809 8
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 10 mm	663301 10
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663301 2,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3 mm	663301 3
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663301 3,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663301 4
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663301 5,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 6,5 mm	663301 6,5
Elektro-schroevendraaier voor sleufvolledig geïsoleerd Bladbreedte b 8 mm	663301 8
Eenpolige fasentester Snijkantbreedte 3 mm	665050 3

Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 0	668631 0
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668631 1
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668631 2
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 3	668631 3
Elektro-schroevendraaier voor Phillipsvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 4	668631 4
Tangenassortiment, 4-deligVDE-isolatie Aantal tangen 4	700121 4
Waterpomptangbektele VDE-grepen Totale lengte 250 mm	705746 250
Precisie-kabelstripper, traploos instelbaar Voor draad-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Crimptang voor adereindhulzen Voor draaddoorsnede 10 mm ²	729456 10
Kleine kabelschaar Totale lengte 160 mm	730100 160
Elektriciensschaarmet tweecomponenten-greep en draadsnijder Totale lengte 140 mm	768802 140
Verstelbare moersleutelVDE-isolatie Totale lengte 200 mm	814006 200
Kabelmes met kunststof greep, inklapbaar Type 1F	844525 1F
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 10	845010 10
Universeel mes met spuitgietzink-greep18 mm Totale lengte 160 mm	845039 160
Gereedschapswagenmet volledig uittrekbare lades Aantal lades 7	914705 7