

Garant GRIDLINE

ESD-behuizing 24G voor zelfmontage met lades, 20×20G, Hoogte behuizing: 900mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972040 900
GTIN	4067263129622
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. **Voor 100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017, ESD-werkbanken nr. 972150 – 972195 naar wens in te delen.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de hoogte van de afzonderlijke fronts.**
- **Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.**

Technische beschrijving

Nuttige hoogte	800 mm
----------------	--------

Diepte in G	26
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Breedte	600 mm
Diepte	650 mm
Breedte in G	24
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Gewicht	23,6 kg
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------