

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 20×20G, fronthoogte lade: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	972045 200
GTIN	4067263129684
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Fronthoogte	200 mm
Nuttige diepte in G	20
Nuttige diepte	500 mm
Nuttige breedte	500 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige hoogte	175 mm

Gegevensblad

Nuttige breedte in G	20
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×20G
Producttype	Lade