

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 20×20G, fronthoogte lade: 100mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972045 100 |
| GTIN | 4067263129653 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Fronthoogte | 100 mm |
| Nuttige breedte in G | 20 |
| Nuttige diepte | 500 mm |
| Nuttige diepte in G | 20 |
| Nuttige hoogte | 75 mm |
| Nuttige breedte | 500 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |

| | |
|--|---------|
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G |
| Producttype | Lade |