

Garant GRIDLINE

**ESD Vario werkbank met behuizing, hoogte 850 mm, ESD-plaat, 20×20G,
Bladlengte: 1500/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten, 50 mm breed, met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Werkblad van 50 mm volumegeleidende spaanplaat. Bovenlaag van geleidend HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm ABS-kantfinez antistatisch. Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Levering:

1 × werkbankpoot, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Behuizing en werkbankpoten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Aardingsonderdeel moet apart worden besteld.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing hoogte	800 mm
-----------------------	--------

Ladenbehuizing breedte	600 mm
Hoogte	850 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad diepte	750 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Werkblad dikte	50 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Diepte	750 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Werkblad lengte	1500 mm
Breedte	1500 mm
Serie	vario
Aantal lades	6
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
ESD-lade fronthoogte lade 100 mm	972035 100
ESD-lade fronthoogte lade 125 mm	972035 125
ESD-lade fronthoogte lade 150 mm	972035 150
ESD-lade fronthoogte lade 200 mm	972035 200
ESD-lade fronthoogte lade 50 mm	972035 50
ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972035 75
ESD-behuizing 24G voor zelfmontage met lades Hoogte behuizing 800 mm	972040 800
ESD-werkblad Bladlengte 1500 mm	972160 1500
ESD-werkbankpoot Aantal verticale secties 800 mm	972180 800
Verstevigingsplaat Type 1	972195 1