

**KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238310 10
GTIN	4047109082359
Artikelklasse	24J

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijbehorend: nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M en 268878 BK8425.

Opmerking:

Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239653 6IP
ISO-code wisselplaat	TO.X 06T1..
Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301	29,5; 35,5
Grove verstelafstand S	3,5 mm
Buiten-Ø D ₁	10 mm
Nuttige lengte L ₁	28,5 mm
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 6IP

674252 6IP

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP

239653 6IP

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50