

Garant GRIDLINE

Legbord, Fronthoogte: 25mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 935120 25 |
| GTIN | 4067263125778 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord, inhaakbaar. **Belastbaarheid 150 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

| | |
|---|--|
| Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord |
| Legbord uitvoering | recht legbord |
| Fronthoogte | 25 mm |
| Toepassingsgebied | Ladenstelling |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Gegevensblad

| | |
|--------------|---------|
| Breedte | 953 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Breedte in G | 36 |
| Diepte in G | 20 |
| Producttype | Legbord |