


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Fronthoogte: 25mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 935111 25 |
| GTIN | 4067263125792 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord, inhaakbaar. **Belastbaarheid 150 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodemp in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toepassingsgebied | Ladenstelling |
| Fronthoogte | 25 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg |
| Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord |
| Legbord uitvoering | recht legbord |
| Legbord uitvoering | gesleufd legbord |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |

Gegevensblad

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Breedte | 703 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Breedte in G | 26 |
| Diepte in G | 20 |
| Producttype | Legbord |