

Garant GRIDLINE

**Uittrekbaar legbord 75 kg, 36×20G, Inbouwhoogte: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930764 75
GTIN	4067263125747
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.

**Levering:**

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

**Technische beschrijving**

Gewicht	13,85 kg
met individuele ladeontgrendeling	nee
Inbouwhoogte	75 mm
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige breedte in G	36
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige diepte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord