


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Fronthoogte: 100mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935161 100
GTIN	4067263130055
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde. Altijd nodig wanneer vleugeldeuren/schuifdeuren in combinatie met lades worden gemonteerd. Dit is nodig omdat 50 mm onder en boven noodzakelijk is als aanslag voor de vleugel deur-/schuifdeurvoorbouw. **Belastbaarheid 200 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Fronthoogte	100 mm
Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	gesleufd legbord
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	200 kg

Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	1453 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	56
Diepte in G	24
Producttype	Legbord