


Garant GRIDLINE

Legbord gesleufd, Fronthoogte: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	935161 25
GTIN	4067263130048
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarschoren aan de onderzijde. Standaardlegbord, inhaakbaar. **Belastbaarheid 150 kg.**

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

- **Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.**
- **25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.**

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Ladenstelling
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Fronthoogte	25 mm
Legbord uitvoering	vast gemonteerd legbord
Legbord uitvoering	recht legbord
Legbord uitvoering	gesleufd legbord
Materiaaldikte	1,2 mm

Gegevensblad

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte	1453 mm
Diepte	675 mm
Breedte in G	56
Diepte in G	24
Producttype	Legbord