

Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord 75 kg, 26×24G, Inbouwhoogte: 75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931184 75
GTIN	4067263126027
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar**. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.

T.b.v.:

Machinekast 30×28G.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

Technische beschrijving

Inbouwhoogte	75 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Gewicht	13,8 kg
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
met individuele ladeontgrendeling	nee
Nuttige breedte in G	26
Materiaaldikte	1,2 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Nuttige breedte	650 mm
Nuttige diepte	600 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord