



## Kraftform Kompakt VDE-assortiment, Aantal delen: 18



### Bestelgegevens

Bestelnummer	667262 18
GTIN	4013288229991
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Kraftform**-handgreep met **verwisselbare stelen van 154 mm (inclusief schakelkast sleutels), volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** en een spanningzoeker (tot 250 V volgens VDE 0680/6) in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting en riemlus.

#### Voordeel:

'Take it Easy' Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de profielen – **voor het eenvoudig en snel vinden.**

#### Inhoud:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Stelen voor Phillips: PH1 en PH2

Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2

Phillips/sleuf-steel (combinatieprofiel): PH/S1 en PH/S2 (combinatieprofiel)

Pozidriv/sleuf-steel (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)

Vierkant: 8 mm en 1/4 inch (89 mm lang)

Driekant: 9 mm (89 mm lang)

Dubbelbaard: (89 mm lang)

Spanningzoeker nr. 665030: Gr. 3

Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Gr. 1

### Technische beschrijving

Aantal delen	18
Bitsoort	4-kant dopsleutel
Bitsoort	Sleutel met dubbele baard
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	3-kant dopsleutel
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Fabrikantnummer	KK VDE 18 Universal 1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kap draaibaar	nee
Producttype	Schroevendraaier

---

## Accessoires

Kraftform-handvat VDE los Type 1	667411 1
----------------------------------	----------