

**KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302, Type: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	238310 20
GTIN	4047109082366
Artikelklasse	24J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijbehorend: nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M en 268878 BK8425.

**Opmerking:**

**Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301.** Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301	39; 44
ISO-code wisselplaat	TO.X 06T1..
Wisselplaatschroevenset	239653 6IP
Grove verstelafstand S	3,5 mm
Buiten-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	37,5 mm
Producttype	Spindelgereedschap

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-  
profiel 6IP

674252 6IP

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale  
lengte 50 mm

659874 50

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP

239653 6IP